

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-22-005162-a

Код ДК 021:2015 - 38510000-3 Мікроскопи (мікроскоп монокулярний, мікроскоп люмінесцентний)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 178 000,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 25.10.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Мікроскоп MICROmed Fusion FS-7510 або еквівалент	шт	3	Мікроскоп монокулярний з автономним живленням Основні функції та особливості: Скляна оптика з оптичного скла з низькоблiковим покриттям. Предметний столик: двокоординатний 140x132 мм +-3%, діапазон переміщення: 75x50 мм Широкополі окуляри : WF10x, поле зору 18 мм DIN об'єктиви ахроматичні: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65 (S) 100x/1,25(S)OIL Збільшення, крат : 40x-1000x Насадка: монокулярна, з нахилом 30 ° обертання на 360 ° Револьвер: 4-гніздовий Фокусування: коаксиальне грубе і точне регулювання, діапазон 24мм, точність 2 мкм Конденсор: регульований по висоті Abbe NA 1.25 з ірисовою діафрагмою і тримачем світлофільтра Джерело освітлення: вбудований світлодіод 3W (не менше) Акумуляторний відсік для батарей для бездротового використання. Електроживлення мережеве: 100-240 В Живлення автономне: 3 NI-MH 1400мА аккумулятора типу AA (не менше 90 годин) Комплектація: мікроскоп, лампа освітлювача -2 шт., запобіжник-2 шт., світлофільтри: синій - 1шт., зелений - 1шт., дзеркальний освітлюючий пристрій. Інструкція з експлуатації. Гарантійний термін: не менше 24 місяця
2	Мікроскоп MICROmed Evolution LUM LS-8530 або еквівалент	шт	2	Мікроскоп люмінесцентний Основні функції та особливості: Оптика з багатошаровим просвітленням усіх оптичних частин FMC (Full Multi Coated) Оптична система UIS2 (Universal Infinity System) (не гірше) Збільшення, крат : 40x-1000x, Широкополі окуляри: WF10x/22

			<p>Об'єктиви: Infiniti Plan 4x/0,10, 10x/0,25, 40x/0,65(S) 100x/1,25(S) (МИ)</p> <p>Тип корекції об'єктивів: планахромати, з коригуванням на "нескінченність"</p> <p>Об'єктиви Infiniti Plan: 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65 (S) 100x/1,25(S)OIL або аналогічні</p> <p>Насадка: компенсаційна (± 5 диоп.), 1x з нахилом 30° обертання відносно корпусу 360°</p> <p>Міжзінична відстань 48-75 мм</p> <p>Револьвер: 4-гніздовий</p> <p>Конденсор: ABBE 1,25 N.A. з ірисовою діафрагмою, тримачем і ручкою фокусування</p> <p>Предметний столик двокоординатний 216 x 150 мм +- 3% з ноніусом, діапазон переміщення 75 x 55 мм</p> <p>Блок освітлювача із системою фільтрів: 1 збуджувальний фільтр В (блакитний); N (світло, що проходить), 2 відсікаючі фільтри</p> <p>Регульована система освітлення за Келлером на основі матричного LED блоку 3 W (не менше), 6300K;</p> <p>Люмінесцентний освітлювач 100 Вт (не менше), з електронним блоком управління;</p> <p>Спектральний діапазон збудження люмінесценції, нм: 350-550</p> <p>Спектральний діапазон досліджуваної люмінесценції, нм: 420-650</p> <p>Електроживлення мережеве: 100-240 В</p> <p>Мікроскоп - 1 шт; - Бінокулярна насадка - 1 шт; - Широкопольні окуляри WF 10X/22 - 2 шт; - Об'єктиви Infinity Plan 4x-1 шт; 10x-1 шт; 40x(S)-1 шт; 100x(S)(OIL)-1 шт; Мережевий кабель - 1 шт;</p> <p>Світлофільтр - 2 шт (синій, зелений); Імерсійне масло - 1 фл; Пилозахисний чохол - 1 шт; Запобіжник - 1 шт; Лампа освітлювача - 2 шт; Люмінесцентний набір (блок живлення з лічильником напрацювання, блок люмінесцентного освітлювача, блок світлофільтрів, лампа люм. освітлювача - 1 шт.) у зборі - 1 шт; паспорт - 1 шт.</p> <p>Інструкція з експлуатації.</p> <p>Гарантійний термін: не менше 24 місяця</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------